

電磁線圈
MSN1W-230AC-OD
訂貨編號: 123062

FESTO



資料表

特性	值
安裝位置	可選
最短抓取時間	10 ms
持續通電率	100%
功率因數 (cos phi)	0.7
線圈的特性參數	230 V AC: 50 Hz, 移載功率 7.5 VA, 保持功率 5.0 VA 230 V AC: 60 Hz, 啟動功率 5.0 VA, 保持功率 3.7 VA
允許的電壓波動	+/- 10 %
海事分類	參見證書
CE 認證 (見合格聲明)	符合歐盟低電壓指令
CE 標記 (見合格聲明)	符合英國電氣設備相關規定
證書簽發機構	DNV-TAA000032X
油漆濕潤缺陷物質 (PWIS) 符合性	VDMA24364-C1-L
介質溫度	-10 °C...50 °C
防護等級	IP65
環境溫度	-10 °C...50 °C
產品重量	80 g
電氣介面	3 針 類型 A 符合 DIN EN 175301-803 標準
安裝方式	夾緊 透過保持夾 具有附件
外殼材質	PA
電觸頭材料	鋼
線圈材料	銅