


底座  
VABS-C8-12XB-QX  
訂貨編號: 1236027

FESTO



資料表

| 特性                | 值                 |
|-------------------|-------------------|
| 寬度                | 12 mm             |
| 最大閥位數量            | 1                 |
| 耐腐蝕等級 CRC         | 0 - 無耐腐蝕能力        |
| 油漆濕潤缺陷物質（PWIS）符合性 | VDMA24364-B1/B2-L |
| 用於閥安裝的最大緊固扭矩      | 0.48 Nm...0.72 Nm |
| 牆面安裝的最大緊固扭矩       | 1.3 Nm            |
| 產品重量              | 15 g              |
| 嚮導氣口 12/14        | 為壓簧準備             |
| 氣動介面，氣口 1         | 為壓簧準備             |
| 氣動介面，氣口 3         | 為壓簧準備             |
| 氣動介面，氣口 5         | 為壓簧準備             |
| 材料說明              | RoHS 合規           |
| 氣路板材質             | 加強型 PA            |