


底座
VABS-C8-12XB-QX-DB
訂貨編號: 1236028

FESTO



資料表

特性	值
寬度	24 mm
最大閥位數量	1
耐腐蝕等級 CRC	0 - 無耐腐蝕能力
油漆濕潤缺陷物質 (PWIS) 符合性	VDMA24364-B1/B2-L
用於閥安裝的最大緊固扭矩	0.48 Nm...0.72 Nm
牆面安裝的最大緊固扭矩	1.3 Nm
產品重量	30 g
嚮導氣口 12/14	為壓簧準備
氣動介面，氣口 1	為壓簧準備
氣動介面，氣口 3	為壓簧準備
氣動介面，氣口 5	為壓簧準備
材料說明	RoHS 合規
氣路板材質	加強型 PA