

聯軸器  
EAMC-40-66-15-16  
訂貨編號: 123846

FESTO



資料表

| 特性                | 值                      |
|-------------------|------------------------|
| 安裝直徑 1            | 15 mm                  |
| 安裝直徑 2            | 16 mm                  |
| 尺寸                | 40                     |
| 標稱長度              | 66 mm                  |
| 安裝位置              | 可選                     |
| 最大轉速              | 6500 1/min             |
| 油漆濕潤缺陷物質（PWIS）符合性 | VDMA24364-B2-L         |
| 儲存溫度              | -25 °C...60 °C         |
| 相對空氣濕度            | 0 - 95%                |
| 環境溫度              | -25 °C...60 °C         |
| 慣性動量              | 42.3 kgmm <sup>2</sup> |
| 可傳遞的扭矩            | 21 Nm                  |
| 產品重量              | 139 g                  |
| 材料說明              | RoHS 合規                |