

聯軸器
EAMC-40-66-12-20
訂貨編號: 123851

FESTO



資料表

特性	值
安裝直徑 1	12 mm
安裝直徑 2	20 mm
尺寸	40
標稱長度	66 mm
安裝位置	可選
最大轉速	6500 1/min
油漆濕潤缺陷物質（PWIS）符合性	VDMA24364-B2-L
儲存溫度	-25 °C...60 °C
相對空氣濕度	0 - 95%
環境溫度	-25 °C...60 °C
慣性動量	42.3 kgmm ²
可傳遞的扭矩	21 Nm
產品重量	139 g
材料說明	RoHS 合規