



# 氣控閥

## J-5/2-3/4-D-4

訂貨編號: 12462

FESTO



### 資料表

| 特性                      | 值                               |
|-------------------------|---------------------------------|
| 閥功能                     | 五口二位雙電控                         |
| 驅動方式                    | 氣動                              |
| 寬度                      | 76 mm                           |
| 標準額定流量（根據 DIN 1343 標準化） | 6000 l/min                      |
| 工作口                     | 底座規格 4，符合 ISO 5599-1 標準 G3/4    |
| 工作壓力                    | -0.9 bar...16 bar               |
| 結構特點                    | 活塞閘閥                            |
| 公稱通徑                    | 18 mm                           |
| 網格尺寸                    | 82 mm                           |
| 排氣功能                    | 具有節流選項                          |
| 密封原理                    | 軟密封                             |
| 安裝位置                    | 可選                              |
| 符合標準                    | ISO 5599-1                      |
| 手動裝置                    | 無                               |
| ISO 規範                  | 401                             |
| 嚮導類型                    | 直接                              |
| 流向                      | 可逆                              |
| 搭接                      | 正重疊                             |
| 嚮導壓力                    | 2 bar...16 bar                  |
| 逆轉開關時間                  | 20 ms                           |
| 工作介質                    | 壓縮空氣，符合 ISO 8573-1:2010 [7:4:4] |
| 工作和嚮導介質說明               | 可用潤滑介質工作（之後須一直潤滑介質工作）           |
| 油漆濕潤缺陷物質（PWIS）符合性       | VDMA24364-B1/B2-L               |
| 介質溫度                    | -10 °C...60 °C                  |
| 聲壓度                     | 85 dB(A)                        |
| 嚮導介質                    | 壓縮空氣，符合 ISO 8573-1:2010 [7:4:4] |
| 環境溫度                    | -10 °C...60 °C                  |
| 產品重量                    | 1800 g                          |
| 安裝方式                    | 底座上<br>透過通孔和螺絲                  |
| 嚮導氣口 12                 | 底座規格 4，符合 ISO 5599-1 標準         |

| 特性        | 值                       |
|-----------|-------------------------|
| 嚮導氣口 14   | 底座規格 4，符合 ISO 5599-1 標準 |
| 氣動介面，氣口 1 | 底座規格 4，符合 ISO 5599-1 標準 |
| 氣動介面，氣口 2 | 底座規格 4，符合 ISO 5599-1    |
| 氣動介面，氣口 3 | 底座規格 4，符合 ISO 5599-1 標準 |
| 氣動介面，氣口 4 | 底座規格 4，符合 ISO 5599-1 標準 |
| 氣動介面，氣口 5 | 底座規格 4，符合 ISO 5599-1 標準 |
| 材料說明      | RoHS 合規                 |
| 密封件材質     | NBR                     |
| 外殼材質      | 鋁                       |