

氣路板
VABM-C8-12E-G14-28-PT-L
訂貨編號: 1247985



資料表

特性	值
網格尺寸	12 mm
最大閥位數量	28
CE 標記（見合格聲明）	符合英國 EMC 指令 符合英國 RoHS 指令
耐腐蝕等級 CRC	0 - 無耐腐蝕能力
油漆濕潤缺陷物質（PWIS）符合性	VDMA24364-B1/B2-L
用於閥安裝的最大緊固扭矩	0.6 Nm
牆面安裝的最大緊固扭矩	5 Nm
產品重量	1775 g
氣動介面，氣口 1	G1/4
氣動介面，氣口 3	G1/4
氣動介面，氣口 5	G1/4
材料說明	RoHS 合規
氣路板材質	精製鋁合金