

指示器插件 MCL

訂貨編號: 12611

FESTO



資料表

特性	值
產品重量	13 g
電氣介面	類型 A 插頭 符合 DIN EN 175301-803 標準
標稱操作電壓 DC	24 V
標稱工作電壓，交流	24 V
電源頻率	0 Hz...60 Hz
允許的電壓波動	+/- 15%
防護等級	IP65 符合 IEC 60529 標準
環境溫度	-20 °C...60 °C
油漆濕潤缺陷物質（PWIS）符合性	VDMA24364-B2-L
外殼材質	加強型 PA6