


精密單向節流閥

GRP-160-PK-4

訂貨編號: 12961

FESTO



資料表

特性	值
閥功能	單向節流功能
氣動介面，氣口 1	PK-4
氣動介面，氣口 2	PK-4
驅動方式	手冊
調節元件	旋轉手柄，具刻度
安裝方式	面板式安裝
流量控制方向上的標準標稱流量	75.8 l/min
封鎖方向上的標準標稱流量	245 l/min
工作壓力	0 bar...8 bar
環境溫度	-10 °C...50 °C
外殼材質	加強型聚醯胺
安裝位置	可選
從 2 到 1 的工作壓力	0 bar...8 bar
節流方向上的標準標稱流量	38 l/min
1 至 0 bar 時返向的標準標稱流量	25 l/min...90 l/min
流量控制方向上的標準流量 6 -> 0 bar	129 l/min
止回方向上的標準流量 6 -> 0 bar	245 l/min
工作介質	壓縮空氣，符合 ISO 8573-1:2010 [5:4:3] 惰性氣體
工作和嚮導介質說明	不可用潤滑介質工作
油漆濕潤缺陷物質（PWIS）符合性	VDMA24364 區域 III
介質溫度	-10 °C...50 °C
產品重量	48 g
材料說明	RoHS 合規
密封件材質	NBR PVC
支架材質	精製鋁合金

特性	值
PK 介面材料	精製鋁合金 黃銅
螺絲材料	鋼