


手拉閥

VBOH-32-G14

訂貨編號: 1302994

FESTO



資料表

特性	值
閥功能	三口二位閥，雙電控
氣動介面，氣口 1	G1/4
氣動介面，氣口 2	G1/4
驅動方式	手冊
安裝方式	管式安裝 擰入
標準額定流量（根據 DIN 1343 標準化）	1675 l/min
公稱通徑	8.4 mm
工作壓力	-0.095 Mpa...1.2 Mpa -0.95 bar...12 bar
環境溫度	-10 °C...80 °C
外殼材質	陽極氧化精製鋁合金
工作介質	壓縮空氣，符合 ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
網格尺寸	31 mm
使用說明	務必使用具有柱狀螺紋的接頭。鎖入錐形螺紋可能會損壞殼體，因而導致套筒卡住或故障。
密封原理	軟密封
安裝位置	可選
結構特點	套筒閥
嚮導類型	直接
流向	可逆
工作和嚮導介質說明	可用潤滑介質工作（之後須一直潤滑介質工作）
耐腐蝕等級 CRC	2 - 中等耐腐蝕能力
油漆濕潤缺陷物質（PWIS）符合性	VDMA24364-B2-L
介質溫度	-10 °C...80 °C
驅動力	45 N
產品重量	35 g
旋入螺釘的材料	陽極氧化精製鋁合金
材料說明	RoHS 合規
密封件材質	NBR