

穿板式快插接頭 QSSK-10

訂貨編號: 130640

FESTO



資料表

特性	值
尺寸	標準
公稱通徑	5.4 mm
核准的氣管類型	PAN- PAN-MF- PAN-R- PAN-VO- PEN- PFAN- PLN- PTFEN- PUN- PUN-CM- PUN-DUO- PUN-H- PUN-H-DUO- PUN-S- PUN-S-DUO- PUN-VO-
氣管插入深度	20.7 mm
安裝位置	可選
設計	穿板式
套組規格	1
結構特點	推挽原理
工作壓力時完整溫度範圍	-0.095 Mpa...0.6 Mpa -13.775 psi...87 psi
操作壓力的溫度範圍	-0.95 bar...6 bar
取決於溫度的工作壓力	-0.095 Mpa...1.4 Mpa -13.775 psi...203 psi
取決於溫度的操作壓力	-0.95 bar...14 bar
關於工作壓力的提示	水: 0 - 50°C 時最高 0.6 MPa
工作介質	壓縮空氣, 符合 ISO 8573-1:2010 [7:~:] 水 (液態, 無冰)
工作和嚮導介質說明	可用潤滑介質工作
耐腐蝕等級 CRC	1 - 低耐腐蝕能力
油漆濕潤缺陷物質 (PWIS) 符合性	VDMA24364-B1/B2-L
環境溫度	-10 °C...80 °C

特性	值
產品重量	68 g
氣動介面, 氣口 1	用於 10 mm 外徑的氣管
氣動介面, 氣口 2	適用於氣管外徑 10 mm
釋放環顏色	藍色
材料說明	RoHS 合規
外殼材質	PBT
釋放環材料	POM
氣管密封件材料	NBR
氣管夾緊元件材質	高合金不鏽鋼