

# T型快插插頭 CRQST-10

訂貨編號: 130671

FESTO



## 資料表

| 特性                | 值                                           |
|-------------------|---------------------------------------------|
| 尺寸                | 標準                                          |
| 公稱通徑              | 6.1 mm                                      |
| 安裝位置              | 可選                                          |
| 設計                | T 型                                         |
| 套組規格              | 1                                           |
| 結構特點              | 推挽原理                                        |
| 工作壓力時完整溫度範圍       | -0.095 Mpa...1 Mpa<br>-13.775 psi...145 psi |
| 操作壓力的溫度範圍         | -0.95 bar...10 bar                          |
| 關於工作壓力的提示         | 水：在最高溫度 50°C 時，最大值為 0.6 MPa                 |
| 工作介質              | 壓縮空氣，符合 ISO 8573-1:2010 [7:-:-]<br>水（液態，無冰） |
| 工作和嚮導介質說明         | 可用潤滑介質工作                                    |
| 耐腐蝕等級 CRC         | 4 - 極高的耐腐蝕能力                                |
| 油漆濕潤缺陷物質（PWIS）符合性 | VDMA24364-B1/B2-L                           |
| 適合食品產業使用          | 見補充材料說明                                     |
| 環境溫度              | -15 °C...120 °C                             |
| 產品重量              | 59 g                                        |
| 輸出數量              | 2                                           |
| 供應管線數量            | 1                                           |
| 合適的電纜             | PFAN                                        |
| 氣動介面，氣口 1         | 用於 10 mm 外徑的氣管                              |
| 氣動介面，氣口 2         | 適用於氣管外徑 10 mm                               |
| 材料說明              | RoHS 合規                                     |
| 外殼材質              | 高合金不鏽鋼                                      |
| 釋放環材料             | 高合金不鏽鋼                                      |
| 氣管密封件材料           | FPM                                         |
| 氣管夾緊元件材質          | 高合金不鏽鋼                                      |
| 止推環材料             | 高合金不鏽鋼                                      |