

# T 型快插接頭 QST-1/8-4-100

訂貨編號: 130793

FESTO



## 資料表

| 特性                | 值                                             |
|-------------------|-----------------------------------------------|
| 尺寸                | 標準                                            |
| 公稱通徑              | 2.8 mm                                        |
| 旋入螺釘上的密封件類型       | 塗層                                            |
| 安裝位置              | 可選                                            |
| 設計                | T 型                                           |
| 套組規格              | 100                                           |
| 結構特點              | 推挽原理                                          |
| 工作壓力時完整溫度範圍       | -0.095 Mpa...0.6 Mpa<br>-13.775 psi...87 psi  |
| 操作壓力的溫度範圍         | -0.95 bar...6 bar                             |
| 取決於溫度的工作壓力        | -0.095 Mpa...1.4 Mpa<br>-13.775 psi...203 psi |
| 取決於溫度的操作壓力        | -0.95 bar...14 bar                            |
| 關於工作壓力的提示         | 水：在最高溫度 50°C 時，最大值為 0.6 MPa                   |
| 工作介質              | 壓縮空氣，符合 ISO 8573-1:2010 [7:--]<br>水（液態，無冰）    |
| 工作和嚮導介質說明         | 可用潤滑介質工作                                      |
| 耐腐蝕等級 CRC         | 1 - 低耐腐蝕能力                                    |
| 油漆濕潤缺陷物質（PWIS）符合性 | VDMA24364-B1/B2-L                             |
| 無塵室等級             | 4 級，符合 ISO 14644-1                            |
| 環境溫度              | -10 °C...80 °C                                |
| 標稱扭矩              | 7 Nm                                          |
| 標稱鎖緊扭矩公差          | ± 20%                                         |
| 產品重量              | 13 g                                          |
| 輸出數量              | 2                                             |
| 供應管線數量            | 1                                             |
| 安裝方式              | 外六角，規格 10 mm                                  |
| 氣動介面，氣口 1         | 外螺紋 R1/8                                      |
| 氣動介面，氣口 2         | 適用於氣管外徑 4 mm                                  |
| 釋放環顏色             | 藍色                                            |
| 旋入螺釘的材料           | 鍍鎳黃銅                                          |
| 材料說明              | RoHS 合規                                       |

| 特性       | 值      |
|----------|--------|
| 外殼材質     | PBT    |
| 釋放環材料    | POM    |
| 氣管密封件材料  | NBR    |
| 氣管夾緊元件材質 | 高合金不鏽鋼 |