

# 密封圈 OK-M7

訂貨編號: 130851

FESTO



## 資料表

| 特性                | 值                                           |
|-------------------|---------------------------------------------|
| 基於標準              | ISO 16030                                   |
| 工作壓力時完整溫度範圍       | -0.095 Mpa...1 Mpa<br>-13.775 psi...145 psi |
| 操作壓力的溫度範圍         | -0.95 bar...10 bar                          |
| 工作介質              | 壓縮空氣，符合 ISO 8573-1:2010 [7:4:4]             |
| 工作和嚮導介質說明         | 可用潤滑介質工作（之後須一直潤滑介質工作）                       |
| 耐腐蝕等級 CRC         | 2 - 中等耐腐蝕能力                                 |
| 油漆濕潤缺陷物質（PWIS）符合性 | VDMA24364-B2-L                              |
| 環境溫度              | -10 °C...60 °C                              |
| 室溫下手動鎖緊           | 是                                           |
| 標稱扭矩              | 3.35 Nm                                     |
| 標稱鎖緊扭矩公差          | ± 20%                                       |
| 產品重量              | 0.1 g                                       |
| 氣動介面              | M7                                          |
| 材料說明              | RoHS 合規                                     |
| 擋塊材料              | 高合金不鏽鋼                                      |
| 密封件材質             | NBR                                         |