

# 氣囊式夾爪 DHEB-14-E-D-E-L

訂貨編號: 1320768

FESTO



## 資料表

| 特性                | 值                               |
|-------------------|---------------------------------|
| 尺寸                | 14                              |
| 波紋管行程             | 7 mm                            |
| 抓取的最小直徑           | 15 mm                           |
| 最大夾取直徑            | 19.5 mm                         |
| 安裝位置              | 可選                              |
| 工作模式              | 單動<br>常閉                        |
| 夾爪功能              | 適應                              |
| 結構特點              | 收縮膜片<br>強制嚮導工作運動順序              |
| 導軌                | 基本指南                            |
| 位置偵測              | 無                               |
| 工作壓力              | 5 bar...8 bar                   |
| 重置壓力              | 1 bar                           |
| 夾爪的最大工作頻率         | 4 Hz                            |
| 6 bar 時的最短開啟時間    | 20 ms                           |
| 6 bar 時的最短關閉時間    | 40 ms                           |
| 工作介質              | 壓縮空氣，符合 ISO 8573-1:2010 [7:4:4] |
| 工作和嚮導介質說明         | 可用潤滑介質工作（之後須一直潤滑介質工作）           |
| 耐腐蝕等級 CRC         | 2 - 中等耐腐蝕能力                     |
| 油漆濕潤缺陷物質（PWIS）符合性 | VDMA24364 區域 III                |
| 環境溫度              | 5 °C...60 °C                    |
| 波紋管的平均更換間隔        | 0.5 MioCyc                      |
| 有效負載參考值           | 0.15 kg                         |
| 產品重量              | 17 g                            |
| 安裝方式              | 透過外螺紋<br>透過鎖緊螺帽<br>是否要：         |
| 氣動介面              | M5                              |
| 材料說明              | RoHS 合規                         |
| 波紋管材質             | EPDM                            |
| 外殼材質              | 鋁<br>陽極氧化                       |

