

# 氣囊式夾爪 DHEB-22-E-D-E-P

訂貨編號: 1320792

FESTO



## 資料表

| 特性                  | 值                                |
|---------------------|----------------------------------|
| 尺寸                  | 22                               |
| 波紋管行程               | 12 mm                            |
| 抓取的最小直徑             | 24 mm                            |
| 最大夾取直徑              | 31.5 mm                          |
| 安裝位置                | 可選                               |
| 工作模式                | 單動<br>常閉                         |
| 夾爪功能                | 適應                               |
| 結構特點                | 收縮膜片<br>強制嚮導工作運動順序               |
| 導軌                  | 基本指南                             |
| 位置偵測                | 無                                |
| 工作壓力                | 5 bar...8 bar                    |
| 重置壓力                | 1 bar                            |
| 夾爪的最大工作頻率           | 4 Hz                             |
| 6 bar 時的最短開啟時間      | 30 ms                            |
| 6 bar 時的最短關閉時間      | 60 ms                            |
| 工作介質                | 壓縮空氣, 符合 ISO 8573-1:2010 [7:4:4] |
| 工作和嚮導介質說明           | 可用潤滑介質工作 (之後須一直潤滑介質工作)           |
| 耐腐蝕等級 CRC           | 2 - 中等耐腐蝕能力                      |
| 油漆濕潤缺陷物質 (PWIS) 符合性 | VDMA24364 區域 III                 |
| 環境溫度                | 5 °C...60 °C                     |
| 波紋管的平均更換間隔          | 0.5 MioCyc                       |
| 有效負載參考值             | 0.32 kg                          |
| 產品重量                | 43 g                             |
| 安裝方式                | 透過外螺紋<br>透過鎖緊螺帽<br>是否要:          |
| 氣動介面                | M5                               |
| 材料說明                | RoHS 合規                          |
| 波紋管材質               | EPDM                             |
| 外殼材質                | 鋁<br>陽極氧化                        |

