

氣囊式夾爪 DHEB-14-E-U-S-P

訂貨編號: 1320823

FESTO



資料表

特性	值
尺寸	14
波紋管行程	7 mm
抓取的最小直徑	15 mm
最大夾取直徑	19.5 mm
安裝位置	可選
工作模式	單動 常閉
夾爪功能	適應
結構特點	收縮膜片 強制嚮導工作運動順序
導軌	基本指南
位置偵測	無
工作壓力	5 bar...8 bar
重置壓力	1 bar
夾爪的最大工作頻率	4 Hz
6 bar 時的最短開啟時間	20 ms
6 bar 時的最短關閉時間	40 ms
工作介質	壓縮空氣，符合 ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
工作和嚮導介質說明	可用潤滑介質工作（之後須一直潤滑介質工作）
耐腐蝕等級 CRC	2 - 中等耐腐蝕能力
油漆濕潤缺陷物質（PWIS）符合性	VDMA24364 區域 III
適合食品產業使用	見補充材料說明
環境溫度	5 °C...60 °C
波紋管的平均更換間隔	1 MioCyc
有效負載參考值	0.15 kg
產品重量	20 g
安裝方式	透過外螺紋 透過鎖緊螺帽 是否要：
氣動介面	M3
材料說明	RoHS 合規
波紋管材質	VMQ (矽)

特性	值
外殼材質	鋁 陽極氧化