

氣囊式夾爪 DHEB-33-E-U-E-P

訂貨編號: 1320838

FESTO



資料表

特性	值
尺寸	33
波紋管行程	14.5 mm
抓取的最小直徑	34 mm
最大夾取直徑	45 mm
安裝位置	可選
工作模式	單動 常閉
夾爪功能	適應
結構特點	收縮膜片 強制嚮導工作運動順序
導軌	基本指南
位置偵測	透過近接開關
工作壓力	4 bar...8 bar
重置壓力	1 bar
夾爪的最大工作頻率	4 Hz
6 bar 時的最短開啟時間	30 ms
6 bar 時的最短關閉時間	60 ms
工作介質	壓縮空氣，符合 ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
工作和嚮導介質說明	可用潤滑介質工作（之後須一直潤滑介質工作）
耐腐蝕等級 CRC	2 - 中等耐腐蝕能力
油漆濕潤缺陷物質（PWIS）符合性	VDMA24364 區域 III
環境溫度	5 °C...60 °C
波紋管的平均更換間隔	0.5 MioCyc
有效負載參考值	0.7 kg
產品重量	130 g
安裝方式	透過外螺紋 透過鎖緊螺帽 是否要：
氣動介面	M5
材料說明	RoHS 合規
波紋管材質	EPDM
外殼材質	鋁 陽極氧化

