

精密流量調節閥 GRPO-10-PK-3

訂貨編號: 13229

FESTO



資料表

特性	值
閥功能	節流功能
氣動介面, 氣口 1	PK-3
氣動介面, 氣口 2	PK-3
驅動方式	手冊
調節元件	旋轉手柄, 具刻度
安裝方式	面板式安裝
流量控制方向上的標準標稱流量	3.8 l/min
工作壓力	0 bar...8 bar
環境溫度	-10 °C...50 °C
外殼材質	加強型聚醯胺
安裝位置	可選
從 2 到 1 的工作壓力	0 bar...0.5 bar
節流方向上的標準標稱流量	1.65 l/min
流量控制方向上的標準流量 6 -> 0 bar	5.2 l/min
工作介質	壓縮空氣, 符合 ISO 8573-1:2010 [5:4:3] 惰性氣體
工作和嚮導介質說明	不可用潤滑介質工作
油漆濕潤缺陷物質 (PWIS) 符合性	VDMA24364 區域 III
介質溫度	-10 °C...50 °C
產品重量	48 g
材料說明	RoHS 合規
密封件材質	NBR PVC
支架材質	精製鋁合金
PK 介面材料	精製鋁合金 黃銅

特性	值
螺絲材料	鋼