

插裝式接頭 QSPKG10-6

訂貨編號: 132623

FESTO



資料表

特性	值
尺寸	Mini
公稱通徑	3.7 mm
旋入螺釘上的密封件類型	O 形圈
安裝位置	可選
設計	直列式設計
套組規格	10
結構特點	推挽原理
工作壓力時完整溫度範圍	-0.095 Mpa...1 Mpa -13.775 psi...145 psi
操作壓力的溫度範圍	-0.95 bar...10 bar
工作介質	壓縮空氣，符合 ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
工作和嚮導介質說明	可用潤滑介質工作
耐腐蝕等級 CRC	1 - 低耐腐蝕能力
油漆濕潤缺陷物質（PWIS）符合性	VDMA24364-B1/B2-L
環境溫度	-5 °C...60 °C
產品重量	1.8 g
安裝方式	固定銷
氣動介面，氣口 1	壓簧 10 mm
氣動介面，氣口 2	適用於氣管外徑 6 mm
釋放環顏色	藍色
材料說明	RoHS 合規
外殼材質	加強型聚醯胺
釋放環材料	POM
氣管密封件材料	NBR
氣管夾緊元件材質	高合金不鏽鋼