


塑膠氣管  
PAN-V0-8X1-BL  
訂貨編號: 132906

FESTO



資料表

| 特性                  | 值                                                                |
|---------------------|------------------------------------------------------------------|
| 外徑                  | 10 mm                                                            |
| 快插接頭外徑              | 8 mm                                                             |
| 流量相關彎曲半徑            | 45 mm                                                            |
| 內徑                  | 6 mm                                                             |
| 最小彎曲半徑              | 24 mm                                                            |
| 氣管特徵                | 拖鏈適用                                                             |
| 工作壓力時完整溫度範圍         | -0.095 Mpa...0.3 Mpa<br>-13.775 psi...43.5 psi                   |
| 操作壓力的溫度範圍           | -0.95 bar...3 bar                                                |
| 取決於溫度的工作壓力          | -0.095 Mpa...1.2 Mpa<br>-13.775 psi...174 psi                    |
| 取決於溫度的操作壓力          | -0.95 bar...12 bar                                               |
| 關於工作壓力的提示           | 礦物油: 在最高溫度 90°C 時, 最大值為 0.3 MPa<br>水: 在最高溫度 90°C 時, 最大值為 0.3 MPa |
| 工作介質                | 壓縮空氣, 符合 ISO 8573-1:2010 [7:-:-]<br>礦物油<br>水 (液態, 無冰)            |
| 材料的防火測試             | UL94 V-0 (外殼)                                                    |
| 油漆濕潤缺陷物質 (PWIS) 符合性 | VDMA24364-B2-L                                                   |
| 環境溫度                | -30 °C...90 °C                                                   |
| 產品重量 (取決於長度)        | 0.065 kg/m                                                       |
| 氣動介面                | 用於快插接頭外徑 8 mm 的氣管                                                |
| 顏色                  | 藍色                                                               |
| 蕭氏硬度                | A 72 +/-4<br>D 57 +/-3                                           |
| 材料說明                | RoHS 合規                                                          |
| 氣管材料                | PA12-P<br>PVC-P                                                  |