

# 插裝式接頭 QSPKG14-8

訂貨編號: 132931

FESTO



## 資料表

| 特性                  | 值                                           |
|---------------------|---------------------------------------------|
| 尺寸                  | 標準                                          |
| 公稱通徑                | 5.2 mm                                      |
| 旋入螺釘上的密封件類型         | O 形圈                                        |
| 安裝位置                | 可選                                          |
| 設計                  | 直列式設計                                       |
| 套組規格                | 10                                          |
| 結構特點                | 推挽原理                                        |
| 工作壓力時完整溫度範圍         | -0.095 Mpa...1 Mpa<br>-13.775 psi...145 psi |
| 操作壓力的溫度範圍           | -0.95 bar...10 bar                          |
| 工作介質                | 壓縮空氣，符合 ISO 8573-1:2010 [7:-:-]             |
| 工作和嚮導介質說明           | 可用潤滑介質工作                                    |
| 耐腐蝕等級 CRC           | 1 - 低耐腐蝕能力                                  |
| 油漆濕潤缺陷物質 (PWIS) 符合性 | VDMA24364-B1/B2-L                           |
| 環境溫度                | -5 °C...60 °C                               |
| 產品重量                | 5.3 g                                       |
| 安裝方式                | 固定銷                                         |
| 氣動介面，氣口 1           | 壓簧 14 mm                                    |
| 氣動介面，氣口 2           | 適用於氣管外徑 8 mm                                |
| 釋放環顏色               | 藍色                                          |
| 材料說明                | RoHS 合規                                     |
| 外殼材質                | 加強型聚醯胺                                      |
| 釋放環材料               | POM                                         |
| 氣管密封件材料             | NBR                                         |
| 氣管夾緊元件材質            | 高合金不鏽鋼                                      |