

塑膠氣管
PUN-H-2X0,4-RT
訂貨編號: 133040

FESTO



資料表

特性	值
外徑	2 mm
流量相關彎曲半徑	8 mm
內徑	1.2 mm
最小彎曲半徑	5 mm
使用說明	TPE-U 基於乙太網路
氣管特徵	拖鏈適用
工作壓力時完整溫度範圍	-0.095 Mpa...0.6 Mpa -13.775 psi...87 psi
操作壓力的溫度範圍	-0.95 bar...6 bar
取決於溫度的工作壓力	-0.095 Mpa...1 Mpa -13.775 psi...145 psi
取決於溫度的操作壓力	-0.95 bar...10 bar
工作介質	壓縮空氣，符合 ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
油漆濕潤缺陷物質（PWIS）符合性	VDMA24364-B2-L
無塵室等級	靜態安裝的元件，根據 ISO 14644-1 無法進行有意義的評估
環境溫度	-35 °C...60 °C
產品重量（取決於長度）	0.0024 kg/m
氣動介面	用於快插接頭外徑 2 mm
顏色	紅色
蕭氏硬度	D 52 +/-3
材料說明	RoHS 合規
氣管材料	TPE-U(PU)