

**快插接頭**  
**NPQP-D-R18-Q4-FD-P10**  
訂貨編號: 133041

**FESTO**



**資料表**

| 特性                  | 值                               |
|---------------------|---------------------------------|
| 尺寸                  | 標準                              |
| 公稱通徑                | 2.1 mm                          |
| 設計                  | 直列式設計                           |
| 套組規格                | 10                              |
| 結構特點                | 推挽原理                            |
| 取決於溫度的操作壓力          | -0.95 bar...10 bar              |
| 工作介質                | 壓縮空氣，符合 ISO 8573-1:2010 [7:-:-] |
| 工作和嚮導介質說明           | 可用潤滑介質工作                        |
| 耐腐蝕等級 CRC           | 4 - 極高的耐腐蝕能力                    |
| 油漆濕潤缺陷物質 (PWIS) 符合性 | VDMA24364 區域 III                |
| 適合食品產業使用            | 見補充材料說明                         |
| 環境溫度                | -20 °C...60 °C                  |
| 產品重量                | 2.5 g                           |
| 安裝方式                | 外六角，規格 12 mm                    |
| 氣動介面，氣口 1           | 外螺紋 R1/8                        |
| 氣動介面，氣口 2           | 適用於氣管外徑 4 mm                    |
| 材料說明                | RoHS 合規                         |
| 外殼材質                | PP                              |
| 氣管夾緊元件材質            | 高合金不鏽鋼                          |