

# L 型快插式螺紋接頭

## NPQP-L-R38-Q10-FD-P10

訂貨編號: 133058

FESTO



### 資料表

| 特性                | 值                               |
|-------------------|---------------------------------|
| 尺寸                | 標準                              |
| 公稱通徑              | 5.7 mm                          |
| 設計                | L 型                             |
| 套組規格              | 10                              |
| 結構特點              | 推挽原理                            |
| 取決於溫度的操作壓力        | -0.95 bar...10 bar              |
| 工作介質              | 壓縮空氣，符合 ISO 8573-1:2010 [7:-:-] |
| 工作和嚮導介質說明         | 可用潤滑介質工作                        |
| 耐腐蝕等級 CRC         | 4 - 極高的耐腐蝕能力                    |
| 油漆濕潤缺陷物質（PWIS）符合性 | VDMA24364 區域 III                |
| 適合食品產業使用          | 見補充材料說明                         |
| 環境溫度              | -20 °C...60 °C                  |
| 產品重量              | 13 g                            |
| 安裝方式              | 外六角，規格 17 mm                    |
| 氣動介面，氣口 1         | 外螺紋 R3/8                        |
| 氣動介面，氣口 2         | 適用於氣管外徑 10 mm                   |
| 材料說明              | RoHS 合規                         |
| 外殼材質              | PP                              |
| 氣管夾緊元件材質          | 高合金不鏽鋼                          |