

# 堵頭 NPQP-P-S6-FD-P10

訂貨編號: 133129

FESTO



## 資料表

| 特性                  | 值                                |
|---------------------|----------------------------------|
| 尺寸                  | 標準                               |
| 設計                  | 堵頭                               |
| 套組規格                | 10                               |
| 結構特點                | 推挽原理                             |
| 取決於溫度的操作壓力          | -0.95 bar...10 bar               |
| 工作介質                | 壓縮空氣, 符合 ISO 8573-1:2010 [7:-:-] |
| 工作和嚮導介質說明           | 可用潤滑介質工作                         |
| 耐腐蝕等級 CRC           | 4 - 極高的耐腐蝕能力                     |
| 油漆濕潤缺陷物質 (PWIS) 符合性 | VDMA24364 區域 III                 |
| 適合食品產業使用            | 見補充材料說明                          |
| 環境溫度                | -20 °C...60 °C                   |
| 產品重量                | 0.5 g                            |
| 氣動介面, 氣口 1          | 插入式軸套 Ø 6 mm                     |
| 材料說明                | RoHS 合規                          |
| 外殼材質                | PP                               |
| 氣管夾緊元件材質            | 高合金不鏽鋼                           |