


制動電阻
CACR-KL2-67-W1800
訂貨編號: 1336617

FESTO



資料表

特性	值
尺寸	600
安裝位置	自由對流 垂直
380 V 時制動電阻的脈衝能量	10800 Ws
780 V 時制動電阻的脈衝能量	10800 Ws
35% 工作週期和 20°C 時的性能	1800 W
回生電阻額定值	720 W
380 V 時的額定功率制動電阻	720 W
780 V 時的額定功率制動電阻	720 W
電阻值	67 Ohm
認證	c CSA us (OL) c UL us - 認證 (OL)
油漆濕潤缺陷物質 (PWIS) 符合性	VDMA24364 區域 III
防護等級	IP65
環境溫度	0 °C...50 °C
產品重量	4000 g
安裝方式	具通孔 具有附件 是否要:
材料說明	RoHS 合規