


擺動驅動器 DSR-40-180-P

訂貨編號: 13467

FESTO



資料表

| 特性 | 值 |
|---------------------|----------------------------------|
| 尺寸 | 40 |
| 緩衝角度 | 0.9 deg |
| 旋轉角度調節範圍 | 0 deg...180 deg |
| 擺角 | 0 deg...180 deg |
| 緩衝 | 兩端具有彈性緩衝環/墊 |
| 安裝位置 | 可選 |
| 工作模式 | 雙作用 |
| 結構特點 | 葉片 |
| 位置偵測 | 無 |
| 工作壓力 | 1.5 bar...8 bar |
| 6 bar 時的最大旋轉頻率 | 3 Hz |
| 工作介質 | 壓縮空氣, 符合 ISO 8573-1:2010 [7:-:-] |
| 油漆濕潤缺陷物質 (PWIS) 符合性 | VDMA24364-B2-L |
| 環境溫度 | -10 °C...60 °C |
| 最大軸向力 | 120 N |
| 最大徑向力 | 350 N |
| 6bar 時理論扭矩 | 20 Nm |
| 產品重量 | 2400 g |
| 安裝方式 | 具通孔 |
| 氣動介面 | G1/4 |
| 蓋子材料 | 加強型聚醯胺 |
| 驅動軸材料 | 鋼 鍍鎳 |
| 密封件材質 | NBR |
| 外殼材質 | 壓鑄鋅 |