

夾緊軸套
EAMH-86-11-C27.3-P
訂貨編號: 1354101

FESTO



資料表

特性	值
尺寸	86
安裝位置	可選
最大轉速	5000 1/min
油漆濕潤缺陷物質 (PWIS) 符合性	VDMA24364-B2-L
儲存溫度	-25 °C...60 °C
相對空氣濕度	0 - 95%
環境溫度	-10 °C...60 °C
慣性動量	10.1 kgmm ²
產品重量	119 g
材料說明	RoHS 合規