

夾緊軸套  
EAMH-110-19-C34-P  
訂貨編號: 1354106

FESTO



資料表

| 特性                  | 值              |
|---------------------|----------------|
| 尺寸                  | 110            |
| 安裝位置                | 可選             |
| 最大轉速                | 5000 1/min     |
| 油漆濕潤缺陷物質 (PWIS) 符合性 | VDMA24364-B2-L |
| 儲存溫度                | -25 °C...60 °C |
| 相對空氣濕度              | 0 - 95%        |
| 環境溫度                | -10 °C...60 °C |
| 慣性動量                | 33.3 kgmm²     |
| 產品重量                | 230 g          |
| 材料說明                | RoHS 合規        |