

雙耳環
CRSG-M16X1,5
訂貨編號: 13571

FESTO



資料表

特性	值
尺寸	M16x1.5
安裝位置	可選
基於標準	DIN 71752 ISO 8140
螺紋接頭	內螺紋 M16x1.5
耐腐蝕等級 CRC	2 - 中等耐腐蝕能力
油漆濕潤缺陷物質（PWIS）符合性	VDMA24364-B2-L
適用於鋰離子電池生產	不使用銅、鋅或鎳含量超過 5% 的金屬。例外情況：鋼中的鎳、化學鍍鎳表面、印刷電路板、電纜、電插頭連接器和線圈
環境溫度	-40 °C...150 °C
最大負載能力	4 kN
產品重量	380.2 g
雙耳軸材質	高合金鋼
材料說明	RoHS 合規
螺栓材料	高合金鋼
螺帽材料	高合金鋼
鎖的材料	高合金鋼