


超精密過濾器
PFML-186-HP3-AST
訂貨編號: 1364705

FESTO



資料表

特性	值
系列	L
尺寸	186
結構特點	纖維過濾器
過濾等級	0.01 µm
冷凝水排放裝置	手冊
工作壓力	0 Mpa...5 Mpa 0 bar...50 bar
工作介質	壓縮空氣，符合 ISO 8573-1:2010 [2:4:4] 惰性氣體
工作和嚮導介質說明	不可用潤滑介質工作
輸出的空氣純淨度等級	壓縮空氣，符合 ISO 8573-1:2010 [1:4:2]
乾淨空氣等級的最大標準流量	10220 l/min
潔淨空氣等級的最小標準流量	3406 l/min
過濾效率	99.99998 %
最大冷凝容積	200 cm³
耐腐蝕等級 CRC	2 - 中等耐腐蝕能力
油漆濕潤缺陷物質 (PWIS) 符合性	VDMA24364 區域 III
適合食品產業使用	見補充材料說明
介質溫度	5 °C...60 °C
環境溫度	5 °C...60 °C
儲存溫度	-10 °C...60 °C
CE 認證 (見合格聲明)	符合歐盟壓力設備指令
CE 標記 (見合格聲明)	符合英國壓力設備法規
安裝方式	管式安裝
安裝位置	垂直 +/-5°
外殼材質	精製鋁合金
過濾器材料	硼矽酸鹽纖維
碗罩材料	高合金不鏽鋼
密封件材質	NBR
材料說明	RoHS 合規
產品重量	17900 g

特性	值
體積	3