


旋轉氣缸

DSM-12-270-P1-HD-A-B

訂貨編號: 1369116

FESTO



資料表

特性	值
尺寸	12
緩衝角度	10 deg
旋轉角度調節範圍	0 deg...246 deg
擺角	0 deg...246 deg
允許的止動半徑	15 mm
緩衝	兩端具有彈性緩衝墊，且同時配備固定擋塊
安裝位置	可選
微調	-6 deg
工作模式	雙作用
結構特點	葉片
位置偵測	透過近接開關
工作壓力	0.3 Mpa...1 Mpa 3 bar...10 bar
6 bar 時的最大旋轉頻率	1.5 Hz
重複精度	0.1 deg
工作介質	壓縮空氣，符合 ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
工作和嚮導介質說明	可用潤滑介質工作（之後須一直潤滑介質工作）
耐腐蝕等級 CRC	O - 無耐腐蝕能力
油漆濕潤缺陷物質 (PWIS) 符合性	VDMA24364-B1/B2-L
環境溫度	-10 °C...60 °C
最大停止力	90 N
最大軸向力	180 N
最大徑向力	200 N
6bar 時理論扭矩	1.25 Nm
允許的轉動慣量	0.015 kgm ²
產品重量	420 g
安裝方式	透過內螺紋安裝
氣動介面	M5
材料說明	RoHS 合規
驅動軸材料	鋼 鍍鎳
密封件材質	TPE-U(PU)

特性	值
外殼材質	精製鋁合金