

多管接頭
KM-22-B
訂貨編號: 13694

FESTO



資料表

特性	值
公稱通徑	4 mm
套組規格	1
工作壓力	-0.095 Mpa...0.8 Mpa -0.95 bar...8 bar -13.775 psi...116 psi
工作介質	壓縮空氣，符合 ISO 8573-1:2010 [7:::]
工作和嚮導介質說明	可用潤滑介質工作（之後須一直潤滑介質工作）
油漆濕潤缺陷物質（PWIS）符合性	VDMA24364-B2-L
介質溫度	-10 °C...60 °C
環境溫度	-10 °C...60 °C
最大介面數量	22
氣動介面	適用於氣管外徑 3 mm 用於氣管外徑 4 mm 用於氣管外徑 6 mm
材料說明	RoHS 合規