

真空吸盤
VASB-40-1/4-SI-B
訂貨編號: 1372910

FESTO



資料表

特性	值
真空吸盤的高度補償器	13.7 mm
公稱通徑	4 mm
真空吸盤直徑	40 mm
真空吸盤容積	11.11 cm ³
介面位置	頂部
安裝位置	可選
真空吸盤形狀	波紋管, 1.5 摺
工作壓力	-0.095 Mpa...0 Mpa -0.95 bar...0 bar -13.775 psi...0 psi
額定工作壓力	-0.07 Mpa -0.7 bar -10.15 psi
工作介質	大氣空氣符合 ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
耐腐蝕等級 CRC	2 - 中等耐腐蝕能力
油漆濕潤缺陷物質 (PWIS) 符合性	VDMA24364 區域 III
適合食品產業使用	見補充材料說明
環境溫度	-40 °C...200 °C
額定工作壓力時的保持力	58 N
產品重量	18 g
安裝方式	透過真空口
真空介面	G1/4
顏色	透明
蕭氏硬度	60 +/- 5
旋入螺釘的材料	精製鋁合金
材料說明	RoHS 合規
真空吸盤材質	VMQ (矽)