


手壓閥  
TH/O-3-PK-3  
訂貨編號: 13794

FESTO



資料表

| 特性                      | 值                               |
|-------------------------|---------------------------------|
| 閥功能                     | 三口二位，單穩態，常開/常閉                  |
| 標準額定流量（根據 DIN 1343 標準化） | 80 l/min                        |
| 工作口                     | PK-3                            |
| 工作壓力                    | 0 bar...8 bar                   |
| 結構特點                    | 活塞閥座                            |
| 公稱通徑                    | 2.5 mm                          |
| 嚮導類型                    | 直接                              |
| 工作介質                    | 壓縮空氣，符合 ISO 8573-1:2010 [-:~:-] |
| 油漆濕潤缺陷物質（PWIS）符合性       | VDMA24364-B1/B2-L               |
| 環境溫度                    | -10 °C...60 °C                  |
| 驅動力，常閉                  | 8 N                             |
| 驅動力，常開式                 | 6 N                             |
| 產品重量                    | 18 g                            |
| 安裝方式                    | 具通孔                             |
| 氣動介面，氣口 1               | PK-3                            |
| 氣動介面，氣口 2               | PK-3                            |
| 氣動介面，氣口 3               | PK-3                            |
| 密封件材質                   | NBR                             |
| 外殼材質                    | 聚合物                             |