

單個底座  
**NAS-1/4-NPT-1A**  
訂貨編號: 13994

FESTO



資料表

| 特性                | 值                               |
|-------------------|---------------------------------|
| 長度                | 24 mm                           |
| 工作壓力              | 16 bar                          |
| 工作介質              | 壓縮空氣，符合 ISO 8573-1:2010 [7:-:-] |
| 工作和嚮導介質說明         | 可用潤滑介質工作（之後須一直潤滑介質工作）           |
| 油漆濕潤缺陷物質（PWIS）符合性 | VDMA24364-B1/B2-L               |
| 介質溫度              | -10 °C...60 °C                  |
| 環境溫度              | -10 °C...60 °C                  |
| 底座的安裝方法           | 通過通孔                            |
| 氣動介面，氣口 1         | NPT1/4-18                       |
| 氣動介面，氣口 2         | NPT1/4-18                       |
| 氣動介面，氣口 4         | NPT1/4-18                       |