


端板元件
NEV-1DA/DB-NPT
訂貨編號: 13996

FESTO



資料表

特性	值
寬度	110 mm
工作壓力	0 bar...16 bar
工作介質	壓縮空氣，符合 ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
工作和嚮導介質說明	可用潤滑介質工作（之後須一直潤滑介質工作）
油漆濕潤缺陷物質（PWIS）符合性	VDMA24364-B1/B2-L
介質溫度	-10 °C...60 °C
環境溫度	-10 °C...60 °C
底座的安裝方法	通過通孔
閥的安裝方式	鎖入
氣動介面，氣口 1	NPT3/8-18
氣動介面，氣口 3	NPT3/8-18
氣動介面，氣口 5	NPT3/8-18