


端板元件 NEV-3DA/DB-NPT

訂貨編號: 13997

FESTO



資料表

特性	值
寬度	190 mm
工作壓力	0 bar...16 bar
工作介質	壓縮空氣, 符合 ISO 8573-1:2010 [7:~:]
工作和嚮導介質說明	可用潤滑介質工作 (之後須一直潤滑介質工作)
油漆濕潤缺陷物質 (PWIS) 符合性	VDMA24364-B1/B2-L
介質溫度	-10 °C...60 °C
環境溫度	-10 °C...60 °C
底座的安裝方法	通過通孔
閥的安裝方式	鎖入
氣動介面, 氣口 1	NPT1-11 1/2
氣動介面, 氣口 3	NPT1-11 1/2
氣動介面, 氣口 5	NPT1-11 1/2