

扁平型氣缸
DZH-63-100-PPV-A
訂貨編號: 14078

FESTO



資料表

特性	值
行程	100 mm
活塞直徑	63 mm 等效直徑
活塞桿的扭轉間隙 (+/-)	0.67 deg
緩衝	氣動緩衝，兩端可調
安裝位置	可選
工作模式	雙作用
結構特點	缸徑 活塞桿
位置偵測	透過近接開關
扭矩/導向保護	橢圓形活塞
工作壓力	0.06 Mpa...1 Mpa 0.6 bar...10 bar
工作介質	壓縮空氣，符合 ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
工作和嚮導介質說明	可用潤滑介質工作（之後須一直潤滑介質工作）
耐腐蝕等級 CRC	2 - 中等耐腐蝕能力
油漆濕潤缺陷物質（PWIS）符合性	VDMA24364-B2-L
環境溫度	-20 °C...80 °C
緩衝長度	23 mm
抗扭轉防護的最大扭矩	2 Nm
6 bar 時的理論出力值，返回行程	1682 N
6 bar 時的理論力值，前進行程	1870 N
每 10 m 行程的附加重量	80 g
0 mm 行程的基本重量	1690 g
安裝方式	透過內螺紋安裝 具有附件 是否要:
氣動介面	G3/8
材料說明	RoHS 合規
蓋子材料	鋁
密封件材質	TPE-U(PU)
外殼材質	鋁
活塞桿材質	高合金鋼

