

插入式插座 MSSD-E

訂貨編號: 14098

FESTO



資料表

特性	值
安裝方式	透過 M3 中央螺絲安裝在電磁閥上
安裝位置	可選
產品重量	8 g
電氣介面 1	直角式插座, 方形設計, 3 針, C 型
電氣介面 2	螺紋端子
操作電壓範圍 DC	0 V...300 V
操作電壓範圍 AC	0 V...250 V
40°C 時的額定電流	6 A
電纜接頭	Pg7
電纜直徑	6 mm...8 mm
介面橫截面	0.75 mm ²
防護等級	IP65
環境溫度	-25 °C...90 °C
油漆濕潤缺陷物質 (PWIS) 符合性	VDMA24364-B2-L
污染等級	3
外殼材質	加強型聚醯胺
外殼顏色	黑色
密封件材質	NBR