

平行組件 EAMM-U-60-D40-67A-91-S1  
訂貨編號: 1435249



資料表

| 特性                    | 值                      |
|-----------------------|------------------------|
| 尺寸                    | 60                     |
| 安裝位置                  | 可選                     |
| 齒輪比                   | 1:1                    |
| 最大轉速                  | 6000 1/min             |
| 油漆濕潤缺陷物質 ( PWIS ) 符合性 | VDMA24364 區域 III       |
| 儲存溫度                  | -25 °C...60 °C         |
| 相對空氣濕度                | 0 - 95%                |
| 防護等級                  | IP65                   |
| 環境溫度                  | -10 °C...60 °C         |
| 慣性動量                  | 26.7 kgmm <sup>2</sup> |
| 與負載無關的摩擦扭矩            | 0.07 Nm                |
| 可傳遞的扭矩                | 3 Nm                   |
| 產品重量                  | 1190 g                 |
| 介面代碼, 驅動器             | D40B                   |
| 介面代碼, 馬達輸入            | 67A                    |
| 材料說明                  | RoHS 合規                |