

馬達電纜
NEBM-S1W9-E-7-Q5-LE6
訂貨編號: 1450739

FESTO



資料表

特性	值
電纜標識	不具有標籤支架
電氣介面 1, 功能	現場設備端
電氣介面 1, 設計	直角式
電氣介面 1, 連接類型	插座
電氣介面 1, 電纜出口	直角式
電氣介面 1, 連接系統	Sub-D
電氣介面 1, 介面/線芯數	9
電氣介面 1, 使用的介面/線芯	6
電氣介面 2, 功能	控制器端
電氣介面 2, 介面類型	電纜
電氣介面 2, 連接系統	開放式
電氣介面 2, 介面/線芯數	6
電氣介面 2, 已使用的介面/線芯數	6
操作電壓範圍 DC	0 V...72 V
標稱操作電壓 DC	24 V
護罩	是
電纜長度	7 m
電纜特徵	拖鏈適用
彎曲半徑, 移動電纜	62 mm
電纜直徑	6.2 mm
電纜結構	6 x 0.34 mm ²
標稱導線橫切面積	0.34 mm ²
線端	芯線套管
防護等級	IP65
防護等級說明	在組裝好的狀態下
環境溫度	-40 °C...80 °C
具有移動電纜的環境溫度	-5 °C...80 °C
CE 認證 (見合格聲明)	符合歐盟 RoHS 指令
CE 標記 (見合格聲明)	符合英國 RoHS 指令
油漆濕潤缺陷物質 (PWIS) 符合性	VDMA24364-B2-L
材料說明	RoHS 合規

特性	值
電纜護套材料	TPE-U(PUR)
電纜護套顏色	灰色