


# 近接開關 SMEO-4U-K-LED 230

訂貨編號: 150011

FESTO



## 資料表

特性	值
設計	圓形
符合標準	DIN EN 60947-5-2
認證	RCM 商標
CE 認證 (見合格聲明)	符合歐盟電磁相容性指令 符合歐盟低電壓指令 符合歐盟 RoHS 指令
CE 標記 (見合格聲明)	符合英國 EMC 指令 符合英國 RoHS 指令 符合英國電氣設備相關規定
測量原理	舌簧式
環境溫度	-20 °C...60 °C
重複精度	0.2 mm
開關輸出	接觸式, 雙極 不具有 LED 功能
開關元件功能	常開觸點
打開時間	2 ms
關閉時間	0.05 ms
最大開關頻率	500 Hz
最大交流輸出電流	250 mA
最大輸出電流 DC	120 mA
最大開關電容 AC	10 VA
最大開關電容 DC	10 W
電壓降	4.5 V
短路電流額定值	否
過載保護	不可用
操作電壓範圍 AC	12 V...250 V
操作電壓範圍 DC	12 V...250 V
反極性保護	否
電氣介面 1, 連接類型	電纜
電氣介面 1, 連接系統	開放式
電氣介面 1, 介面/線芯數	2
介面出口方向	同軸向
電纜長度	2.5 m

特性	值
電纜護套材料	PVC
安裝方式	具有附件
緊固扭矩	0.8 Nm
安裝位置	可選
產品重量	70 g
外殼材質	PET TPE-O
開關狀態指示	黃色 LED
防護等級	IP67
抗電湧性	4 kV
油漆濕潤缺陷物質 (PWIS) 符合性	VDMA24364-B2-L
污染等級	3