


程式設計電纜

NEBC-U1G4-K-1.8-N-U2G4

訂貨編號: 1501332

FESTO



資料表

特性	值
電纜標識	不具有標籤支架
安裝位置	可選
電氣介面 1	直式插頭連接器, USB 2.0 A 型, 4 針
電氣介面 1, 功能	現場設備端
電氣介面 1, 設計	直角式
電氣介面 1, 連接類型	插頭
電氣介面 1, 電纜出口	直列式
電氣介面 1, 連接系統	USB 2.0, B 型
電氣介面 1, 介面/線芯數	4
電氣介面 1, 使用的介面/線芯	4
電氣介面 2	直式插頭連接器, USB 2.0 B 型, 4 針
電氣介面 2, 功能	控制器端
電氣介面 2, 設計	直角式
電氣介面 2, 介面類型	插頭
電氣介面 2, 電纜出口	直列式
電氣介面 2, 連接系統	USB 2.0, A 型
電氣介面 2, 介面/線芯數	4
電氣介面 2, 已使用的介面/線芯數	4
電纜長度	1.8 m
電纜特徵	標準
CE 認證 (見合格聲明)	符合歐盟 RoHS 指令
CE 標記 (見合格聲明)	符合英國 RoHS 指令
油漆濕潤缺陷物質 (PWIS) 符合性	VDMA24364 區域 III
材料說明	RoHS 合規
耐腐蝕等級 CRC	0 - 無耐腐蝕能力