


擺動氣缸
DRRD-40-180-FH-PA
訂貨編號: 1503269

FESTO



資料表

特性	值
尺寸	40
緩衝角度	23 deg
每個終端位置的擺角調節範圍	+10/-100 度
擺角	180 deg
緩衝	兩端具有彈性緩衝環/墊
安裝位置	可選
結構特點	齒輪齒條
位置偵測	透過近接開關
工作壓力	0.3 Mpa...0.8 Mpa 3 bar...8 bar
工作模式	雙作用
工作介質	壓縮空氣，符合 ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
工作和嚮導介質說明	可用潤滑介質工作（之後須一直潤滑介質工作）
油漆濕潤缺陷物質（PWIS）符合性	VDMA24364 區域 III
環境溫度	-10 °C...60 °C
6bar 時理論扭矩	24.1 Nm
允許的轉動慣量	0.67 kgm²
產品重量	6070 g
安裝方式	具通孔 透過內螺紋安裝 是否要:
氣動介面	G1/8
材料說明	RoHS 合規
驅動軸材料	回火鋼
蓋子材料	鋁 陽極氧化處理
密封件材質	NBR TPE-U(PU)
外殼材質	精製鋁合金 光滑陽極氧化處理