


近接開關
SIEN-4B-NS-K-L
訂貨編號: 150360

FESTO



資料表

特性	值
符合標準	EN 60947-5-2
認證	RCM 商標 c UL us 認證 (OL)
CE 認證 (見合格聲明)	符合歐盟電磁相容性指令
額定工作距離	0.8 mm
保證工作距離	0.64 mm
換算係數	鋁 = 0.4 不鏽鋼 St 18/8 = 0.7 銅 = 0.3 黃銅 = 0.4 鋼 St 37 = 1.0
環境溫度	-25 °C...70 °C
重複精度	0.04 mm
開關輸出	NPN
開關元件功能	常開觸點
最大開關頻率	3000 Hz
最大開關頻率, 直流	3000 Hz
最大輸出電流	200 mA
電壓降	2 V
短路電流額定值	脈衝式
操作電壓範圍 DC	10 V...30 V
殘餘波紋	10 %
空載電源電流	10 mA
反極性保護	適用於所有電氣連接
電氣介面	3 芯 電纜
電纜長度	2.5 m
電纜護套材料	TPE-U(PUR)
尺寸	4 mm
安裝方式	夾緊 齊平
產品重量	48 g
外殼材質	高合金不鏽鋼

特性	值
開關狀態指示	黃色 LED
防護等級	IP67
油漆濕潤缺陷物質（PWIS）符合性	VDMA24364-B2-L
關於感測器選擇的附加資訊	透過標準檢測距離
電氣輸出	NPN
感測器設計的選擇	標準