


# 膜片式夾緊氣缸 EV-12-3

訂貨編號: 150681

FESTO



## 資料表

| 特性                | 值                               |
|-------------------|---------------------------------|
| 行程                | 3 mm                            |
| 夾緊表面              | 直徑 12                           |
| 安裝位置              | 可選                              |
| 工作模式              | 單動                              |
| 工作壓力              | 0.6 Mpa<br>6 bar<br>87 psi      |
| 工作介質              | 壓縮空氣，符合 ISO 8573-1:2010 [7:-:-] |
| 油漆濕潤缺陷物質（PWIS）符合性 | VDMA24364-B1/B2-L               |
| 環境溫度              | -10 °C...40 °C                  |
| 產品重量              | 11 g                            |
| 安裝方式              | 具通孔                             |
| 氣動介面              | M3                              |
| 外殼材質              | 壓鑄鋁                             |
| 膜片材質              | TPE-U(PU)                       |