


近接開關
SME-1-S-24-B
訂貨編號: 150850

FESTO



資料表

特性	值
設計	方形結構
CE 認證（見合格聲明）	符合歐盟電磁相容性指令 符合歐盟 RoHS 指令
CE 標記（見合格聲明）	符合英國 EMC 指令 符合英國 RoHS 指令
材料說明	RoHS 合規
測得變量	位置
測量原理	舌簧式
環境溫度	-20 °C...70 °C
重複精度	0.2 mm
開關輸出	接觸式，雙極
開關元件功能	常開觸點
打開時間	0.5 ms
最大開關頻率	500 Hz
最大輸出電流	1 A
最大開關電容 AC	27 VA
最大開關電容 DC	27 W
短路電流額定值	否
過載保護	不可用
操作電壓範圍 DC	0 V...30 V
反極性保護	否
電氣介面 1，連接類型	插頭
電氣介面 1，連接系統	M8x1, A 編碼，符合 EN 61076-2-104 標準
電氣介面 1，介面/線芯數	3
電氣介面 1，安裝類型	卡入鎖定 螺絲鎖 不可旋轉
電氣介面 1，相容安裝方式	與卡入式鎖定裝置相容 與可旋轉螺旋鎖相容
介面出口方向	同軸向
安裝方式	具有附件
安裝位置	可選
產品重量	45 g

特性	值
外殼顏色	黑色
外殼材質	環氧樹脂 PET 銅 鍍鋅鋼 壓鑄鋅
具有移動電纜的環境溫度	-5 °C...70 °C
防護等級	IP67
油漆濕潤缺陷物質（PWIS）符合性	VDMA24364-B2-L