

安裝導軌  
SLZS-16- -  
訂貨編號: 150916

FESTO



資料表

| 特性                  | 值               |
|---------------------|-----------------|
| 設計                  | 近接開關 T 型插槽      |
| 最大型材長度              | 2800 mm         |
| 安裝位置                | 可選              |
| 對於活塞直徑              | 直徑 12           |
| 結構特點                | 感測器導軌           |
| 耐腐蝕等級 CRC           | 2 - 中等耐腐蝕能力     |
| 油漆濕潤缺陷物質 (PWIS) 符合性 | VDMA24364-B2-L  |
| 環境溫度                | -20 °C...60 °C  |
| 安裝方式                | 透過通孔和螺絲         |
| 型材材質                | 精製鋁合金<br>陽極氧化處理 |
| 材料說明                | RoHS 合規         |
| 螺絲材料                | 高合金鋼            |